

**Brúsny pás normálny korund (A) KK711T, 20×520 mm, Zrinitosť: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 558012 180    |
| GTIN             | 4018875024317 |
| Trieda položky   | 56V           |

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny brúsny pás** posypaný **bežným korundom (A)**. Brúsna podložka je optimálne prispôbena na zrinitosť a typ brúsneho pásu.

Zrinitosť 40 – X-tkanina (robustná). Zrinitosť 60 až 180 – T-tkanina (robustná a flexibilná) so **špeciálnym ohybom**. Optimálne na použitie na ručných brúskach.

**Použitie:**

Univerzálne použitie na všetkých bežne dostupných materiáloch: **ocel**, neželezné kovy, liatina, **hliníkové zliatiny, drevo**.

**Upozornenie:**

Iné zrinitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

**Technický opis**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Zrinitosť | 180                 |
| Séria     | KK711T              |
| Brusivo   | Normálny korund (A) |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Skratka pre brúsivo          | A          |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %    |
| Šírka brúsneho pása          | 20 mm      |
| Dĺžka brúsneho pása          | 520 mm     |
| Atribút Názov produktu       | 20x520 mm  |
| Druh produktu                | Brúsny pás |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný            | 35-40          |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 32-38          | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 20-25          | P       |
| Oceľ < 55 HRC                 | podmienene vhodný | 32-38          | H       |
| INOX                          | podmienene vhodný | 18-30          |         |
| Ti                            | podmienene vhodný | 10-20          |         |
| GG(G)                         | podmienene vhodný | 30-45          | K       |
| CuZn                          | vhodný            | 35-45          | N       |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            | 10-30          |         |
| Drevo                         | vhodný            | 23-26          |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |