

**4hranný pilník, Sek 1 (hrubý), Dĺžka bez pántu: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	512100 150
GTIN	4009215017397
Trieda položky	56B

Popis**Prevedenie:**

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

Zo všetkých strán vyrezávané; polotupé, vysunuté.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 Form D

Technický opis

Dĺžka bez pántu	150 mm
Šírka	6 mm
Atribút Názov produktu	Sek 1 (hrubý)
Sek	1
Druh seku	Hrubý
Tvar	D
Popis tvaru	štvorhranný, polotupý výbeh
Plochy pilníkovania	4
vrát. rukoväti držadla	nie
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dielenský pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		

Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100	519510 100
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 90	519510 90
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519550 110
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100	519400 100