



**Brúsna tkanina, sada úsporných rolí (A), hnedá KK 114 F, 40 mm × 50 m,
Množstvo rôznych roliek: 5**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	557870 5
GTIN	2050001030337
Trieda položky	56V

Popis

Prevedenie:

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá príľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.

Typ **VSM KK 114 F**: Hnedá **tkanina, na extrémne náročné použitie**. Táto kvalita je **mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam** a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.

Dĺžka 50 m, Balenie **s integrovaným trhacím nožom. 5-dielna** = základná výbava obsahujúca po 1 ks úsporného kotúča so zrnitosťou 40, 80, 150, 240, 400.

Použitie:

Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.

Technický opis

Množstvo rôznych roliek	5
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A

Úsporná rolka Šírka	40 mm
Úsporná rolka Dĺžka	50 m
Atribút Názov produktu	40 mm × 50 m
Druh produktu	Brúsna tkanina

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Zásobník na 5 úsporných rolí 20 – 50 mm × 50 m	557960
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F Zrnitosť 80	557700 80
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F Zrnitosť 150	557700 150

Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť
40

557700 40

Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť
400

557700 400

Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť
240

557700 240