

**4hranný pilník, Sek 3 (hladký), Dĺžka bez pántu: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	512300 150
GTIN	4009215017410
Trieda položky	56B

**Popis****Prevedenie:**

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

**Zo všetkých strán vyrezávané; polotupé, vysunuté.**

**Použitie:**

**Kvalitný pilník** pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

**Norma:**

**DIN 7261 Form D**

**Technický opis**

Dĺžka bez pántu	150 mm
Šírka	6 mm
Atribút Názov produktu	Sek 3 (hladký)
Sek	3
Druh seku	Jemný
Tvar	D
Popis tvaru	štvorhranný, polotupý výbeh
Plochy pilníkovania	4
vrát. rukoväti držadla	nie
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dielenský pilník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		

## Príslušenstvo

2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519550 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 90	519510 90
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100	519510 100
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100	519400 100
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25