

**Brúsny pás normálny korund (A) KK711X, 150×1500 mm, Zrinitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 558060 80 |
| GTIN | 4018875442692 |
| Trieda položky | 56V |

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny brúsny pás posypaný **bežným korundom (A)**. Brúsna podložka je optimálne prispôbena na zrinitosť a typ brúsneho pásu.

Robustná X-tkanina pre **vysoký úber materiálu** na stacionárnych brúskach.

Použitie:

Univerzálne použitie na všetkých bežne dostupných materiáloch: **ocel**, neželezné kovy, liatina, **hliníkové zliatiny, drevo**.

Upozornenie:

Iné zrinitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

| | |
|---------------------|--------|
| Zrinitosť | 80 |
| Séria | KK711X |
| Skratka pre brúsivo | A |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Šírka brúsneho pása | 150 mm |
| Dĺžka brúsneho pása | 1500 mm |
| Atribút Názov produktu | 150×1500 mm |
| Druh produktu | Brúsny pás |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | 35-40 | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 32-38 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 20-25 | P |
| Oceľ < 55 HRC | podmienene vhodný | 32-38 | H |
| INOX | podmienene vhodný | 18-30 | |
| Ti | podmienene vhodný | 10-20 | |
| GG(G) | podmienene vhodný | 30-45 | K |
| CuZn | vhodný | 35-45 | N |
| Plast, sklolaminát | vhodný | 10-30 | |
| Drevo | vhodný | 23-26 | |
| suché | vhodný | | |