

**Brúsny pás normálny korund (A) KK711X, 100×950 mm, Zrinitosť: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558030 40
GTIN	4018875088746
Trieda položky	56V

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny brúsny pás** posypaný **bežným korundom (A)**. Brúsna podložka je optimálne prispôbená na zrinitosť a typ brúsneho pásu.

Robustná X-tkanina pre **vysoký úber materiálu** na stacionárnych brúskach.

**Použitie:**

Univerzálne použitie na všetkých bežne dostupných materiáloch: **ocel**, neželezné kovy, liatina, **hliníkové zliatiny, drevo**.

**Upozornenie:**

Iné zrinitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

**Technický opis**

Zrinitosť	40
Séria	KK711X
Skratka pre brúsivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	100 mm
Dĺžka brúsneho pása	950 mm
Atribút Názov produktu	100×950 mm
Druh produktu	Brúsny pás

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	32-38	H
INOX	podmienene vhodný	18-30	
Ti	podmienene vhodný	10-20	
GG(G)	podmienene vhodný	30-45	K
CuZn	vhodný	35-45	N
Plast, sklolaminát	vhodný	10-30	
Drevo	vhodný	23-26	
suché	vhodný		