

**Brúsny pás normálny korund (A) KK711X, 150×1500 mm, Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 558060 120    |
| GTIN             | 4018875331187 |
| Trieda položky   | 56V           |

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny brúsny pás** posypaný **bežným korundom (A)**. Brúsna podložka je optimálne prispôbena na zrinitosť a typ brúsneho pásu.

Robustná X-tkanina pre **vysoký úber materiálu** na stacionárnych brúskach.

**Použitie:**

Univerzálne použitie na všetkých bežne dostupných materiáloch: **ocel**, neželezné kovy, liatina, **hliníkové zliatiny, drevo**.

**Upozornenie:**

Iné zrinitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

**Technický opis**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Zrinitosť           | 120    |
| Séria               | KK711X |
| Skratka pre brúsivo | A      |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %     |
| Šírka brúsneho pása          | 150 mm      |
| Dĺžka brúsneho pása          | 1500 mm     |
| Atribút Názov produktu       | 150×1500 mm |
| Druh produktu                | Brúsny pás  |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný            | 35-40          |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 32-38          | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 20-25          | P       |
| Oceľ < 55 HRC                 | podmienene vhodný | 32-38          | H       |
| INOX                          | podmienene vhodný | 18-30          |         |
| Ti                            | podmienene vhodný | 10-20          |         |
| GG(G)                         | podmienene vhodný | 30-45          | K       |
| CuZn                          | vhodný            | 35-45          | N       |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            | 10-30          |         |
| Drevo                         | vhodný            | 23-26          |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |