



## Stereomikroskop, Typ: A60S



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491782 A60S
GTIN	7630003566154
Trieda položky	49B

### Popis

#### Prevedenie:

Mikroskop StereoZoom so zväčšovacím rozsahom od 5x do 30x, ktorý umožňuje detailné pozorovania, ako aj prehľad. Vďaka patentovanej technológii FusionOptics™ zabezpečuje Leica A60 hĺbku ostrosti 13,6mm na najnižšom stupni priblíženia – odpadá tak časovo náročné dodatočné zaostrovanie vyšších komponentov.

- **Jedinečná hĺbka ostrosti (13,6 mm).**
- **46 mm pole objektu.**
- **Ergonomická práca vďaka veľkej pracovnej vzdialenosti (122 mm).**
- **Antistatické plastové telo.**
- **Vrátane LED kruhového svetla s 10 stupňami svetlosti.**
- **Difúzor na zníženie odrazov (odnímateľný).**

So stojanom s otočným ramenom

- **Pre opakujúce sa objekty.**
- **Vlastný uzemňovací bod na základni.**
- **Obzvlášť vysoká stabilita pri práci s väčším zväčšením.**

#### Použitie:

Ideálne aj pre priemyselné kontroly, montáže a kontroly kvality.

#### Rozsah balenia:

Vrátane sieťového kábla.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Presvetlenie č. 491777 veľ. BLI.

## Technický opis

Osvetľovací systém LED	16 Med Power SMT LEDs
Základňa Šírka	266 mm
Optický systém	Greenough s Fusion Optics™
maximálne vykladanie	560 mm
Ø zorného poľa	46 mm
Priblíženie	6 : 1
maximálna hĺbka ostrosti	13,6 mm
Prevádzková vzdialenosť	122 mm
Teplota farby Dopadajúce svetlo	5600 K
Zväčšenie (x-násobne)	5 - 30
Pozorovací uhol	38 Stupeň
Základňa Dĺžka	230 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Stereomikroskop

---

## Príslušenstvo

Presvetlenie Typ BLI	491777 BLI
----------------------	------------