



**Brúsna tkanina, sada úsporných rolí (A), hnedá KK 114 F, 25 mm × 50 m,
Množstvo rôznych roliek: 10**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	557880 10
GTIN	2050001030351
Trieda položky	56V

Popis

Prevedenie:

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá príľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.

Typ **VSM KK 114 F**: Hnedá **tkanina, na extrémne náročné použitie**. Táto kvalita je **mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam** a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.

Dĺžka 50 m, Balenie **s integrovaným trhacím nožom. 10-dielna** = kompletná súprava obsahujúca po 1 ks úsporného kotúca so zrnitosťou 40 až 400.

Použitie:

Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.

Technický opis

Množstvo rôznych roliek	10
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Úsporná rolka Šírka	25 mm
Úsporná rolka Dĺžka	50 m
Atribút Názov produktu	25 mm × 50 m

Druh produktu

Brúsna tkanina

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť 180	557800 180
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť 240	557800 240
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť 80	557800 80
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť 120	557800 120

Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrnitosť 150	557800 150
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrnitosť 100	557800 100
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrnitosť 400	557800 400
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrnitosť 320	557800 320
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrnitosť 60	557800 60
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrnitosť 40	557800 40