



Stereomikroskop, Typ: A60F



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491782 A60F
GTIN	7630003566161
Trieda položky	49B

Popis

Prevedenie:

Mikroskop StereoZoom so zväčšovacím rozsahom od 5× do 30×, ktorý umožňuje detailné pozorovania, ako aj prehľad. Vďaka patentovanej technológii FusionOptics™ zabezpečuje Leica A60 hĺbku ostrosti 13,6mm na najnižšom stupni priblíženia – odpadá tak časovo náročné dodatočné zaostrovanie vyšších komponentov.

- **Jedinečná hĺbka ostrosti (13,6 mm).**
- **46 mm pole objektu.**
- **Ergonomická práca vďaka veľkej pracovnej vzdialenosti (122 mm).**
- **Antistatické plastové telo.**
- **Vrátane LED kruhového svetla s 10 stupňami svetlosti.**
- **Difúzor na zníženie odrazov (odnímateľný).**

S flexibilným stojanom na ramene.

- **Jednoduché zobrazenie objektu v smere x a y.**
- **Jednoduché nastavenie výšky pre rôzne výšky objektov.**
- **Maximálna úspora miesta vďaka upevneniu pomocou stolovej svorky.**

Použitie:

Ideálne aj pre priemyselné kontroly, montáže a kontroly kvality.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového kábla.

Zvláštne príslušenstvo:

Presvetlenie č. 491777 veľ. BLI.

Technický opis

Priblíženie	6 : 1
maximálna hĺbka ostrosti	13,6 mm
maximálne vykladanie	995 mm
Prevádzková vzdialenosť	122 mm
Pozorovací uhol	38 Stupeň
Osvetľovací systém LED	16 Med Power SMT LEDs
Teplota farby Dopadajúce svetlo	5600 K
Optický systém	Greenough s Fusion Optics™
Ø zorného poľa	46 mm
Zväčšenie (x-násobne)	5 - 30
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Stereomikroskop

Príslušenstvo

Presvetlenie Typ BLI	491777 BLI
----------------------	------------