



Miskoskopový systém, Typ: DMS300



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491795 DMS300
GTIN	7630003575002
Trieda položky	49B

Popis

Prevedenie:

Digitálny mikroskopický systém s integrovanou High-End optikou a výkonnou digitálnou kamerou, komplet s LED osvetlením a systémom otočného ramena. Optimalizované pre digitálnu kontrolu a dokumentáciu v priemyselnom prostredí.

- **Digitálna kamera s rozlíšením 2,5 megapixelov.**
- **Vysoká rýchlosť živého obrazu: až do 30 snímok za sekundu.**
- **Programovateľné prednastavenia a importovateľné prekrytia obrazu.**
- **Priame ovládanie všetkých parametrov kamery infračerveným diaľkovým ovládačom (v HD režime).**
- **Priame nahrávanie HD filmových klipov na SD kartu.**
- **Rozsah zväčšenia 8:1 (s pripojiteľnými Clickstop) umožňuje rýchle prepínanie z úrovne prehľadu až na detail.**
- **Rozsah zväčšovania od 15× do 120× digitálne (vrátane 0,8× objektívu) s 22-palcovým monitorom.**
- **Parfokálna optika – bez dodatočného zaostrovania pri prepnutí zväčšenia.**

Výhoda:

- **Práca s využitím ergonómie vďaka vysokému komfortu ovládania.**
- **Optimalizované pre jednoduchú a rýchlu kontrolu kvality, skúšky a dokumentáciu.**
- **Samostatná prevádzka vďaka HD monitoru, možná aj bez PC.**
- **Priame ovládanie všetkých parametrov kamery.**
- **Softvér Leica LAS EZ pre záznamy obrazu na PC.**

Rozsah balenia:

Stereomikroskop, statív s otočným ramenom, objektív 0,8×, LED kruhové svetlo, ručný/nožný spínač, 2 diaľkové ovládania, HDMI a USB kábel, univerzálny USB napájací zdroj, SD karta.

Vrátane softvéru Leica Application Suite EZ (LAS EZ).

Zvláštne príslušenstvo:

Presvetlenie č. 491777 veľ. BLI.

Technický opis

Rozlíšenie živý obraz maximálne	1920×1080 px
Hmotnosť	24,2 kg
Objektív	0,8× achromatické
Rozlíšenie klipy maximálne	1920×1080 px
Rozlíšenie jednotlivé záznamy maximálne	1824×1368 px
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	System video kontroly

Príslušenstvo

Presvetlenie Typ BLI	491777 BLI
----------------------	------------