

**Polgulaťý pilník, Sek 2 (polvrstva), Dĺžka bez pántu: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	513200 300
GTIN	4009215017687
Trieda položky	56B

**Popis****Prevedenie:**

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

**S prerušením dráhy; polotupé.**

**Použitie:**

**Kvalitný pilník** pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

**Norma:**

**DIN 7261 Form E**

**Upozornenie:**

Dostupný variant pilníka s držadlom pod č. 513201.

**Technický opis**

Prierez	30×9 mm
Dĺžka bez pántu	300 mm
Atribút Názov produktu	Sek 2 (polvrstva)
Sek	2
Druh seku	Polvrstva
Tvar	E
Popis tvaru	polgulaťý
Plochy pilníkovania	seky na všetkých stranách
vrát. rukoväti držadla	nie
Norma	DIN 7261

Druh produktu

Dielenský pilník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		

## Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 120	519550 120
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 160	519400 160
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 125	519510 125
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25