



Brúsna tkanina, sada úsporných rolí (A), hnedá so zásobníkom KK 114 F, 40 mm × 50 m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	557950
GTIN	2050001024657
Trieda položky	56V

Popis

Prevedenie:

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá prilnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.

Typ **VSM KK 114 F**: Hnedá **tkanina, na extrémne náročné použitie**. Táto kvalita je **mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam** a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.

Zásobník je naplnený 5 úspornými rolami č. 557700 – zrno 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm široké, 50 m dlhé).

Prevedenie reklamného textu:

Typ **VSM KK 114 F**: Hnedá **tkanina, na extrémne náročné použitie**. Táto kvalita je **mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam** a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania. Zásobník je naplnený 5 úspornými rolami č. 557700 – zrno 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm široké, 50 m dlhé).

Použitie:

Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.

Technický opis

Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Úsporná rolka Šírka	40 mm

Úsporná rolka Dĺžka	50 m
Atribút Názov produktu	40 mm × 50 m
Druh produktu	Brúsna tkanina

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Zásobník na 5 úsporných rolí 20 – 50 mm × 50 m	557960
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F Zrinitosť 120	557700 120
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F Zrinitosť 240	557700 240
	557700 150

Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť
150

Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť
80

557700 80

Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť
60

557700 60