



Viacúčelový plochý pilník špeciálny sek; komplet s rukoväťou, Dĺžka bez pántu: 100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 515000 100 |
| GTIN | 4009215169911 |
| Trieda položky | 56B |

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

Plochý pilník so špachtľovo tvarovanými pilovacími zubmi a širokými lámačmi triesok pre ľahký a silovo úsporný ťah pilníkom a veľmi vysoký výkon trieskového obrábania – bez zanášania priestorov na triesky – dobrý odvod triesok.

Ploché strany so špeciálnym sekom, z toho jedna strana s drážkou lámača triesok pre maximálny výkon pilníka. Zadná strana s prechádzajúcim sekom pre mimoriadne jemné obrábanie povrchov. Pilník s tupým výbehom. Mini univerzálny pilník, ocelová rukoväť potiahnutá PVC.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Technický opis

| | |
|-----------------|--------------------|
| Dĺžka bez pántu | 100 mm |
| Prierez | 10×4 mm |
| Druh produktu | Viacúčelový pilník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|--------|--------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný |
| INOX | podmienene vhodný |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Plast, sklolaminát | vhodný |
| Drevo | vhodný |

Príslušenstvo

| | |
|--|---------------|
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20 | 576000 80X20 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25 | 576000 100X25 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40 | 576000 115X40 |