




Viacúčelový plochý pilník špeciálny sek; komplet s rukoväťou, Dĺžka bez pántu: 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	515000 300
GTIN	4009215074697
Trieda položky	56B

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

Plochý pilník so špachtľovo tvarovanými pilovacími zubmi a širokými lámačmi triesok pre ľahký a silovo úsporný ťah pilníkom a veľmi vysoký výkon trieskového obrábania – bez zanášania priestorov na triesky – dobrý odvod triesok.

Ploché strany so špeciálnym sekom, z toho jedna strana s drážkou lámača triesok pre maximálny výkon pilníka. Zadná strana s prechádzajúcim sekom pre mimoriadne jemné obrábanie povrchov. Pilník s tupým výbehom. Plastová rukoväť s otvorom na zavesenie.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Technický opis

Prierez	30x6,5 mm
Dĺžka bez pántu	300 mm
Druh produktu	Viacúčelový pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Alu mg	vhodný
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný
INOX	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný

Príslušenstvo

Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25