



## Súprava viacúčelových pilníkov 5dielna vo zvinovacom púzdre Sek 1, Dĺžka bez pántu: 300mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	517100 300
GTIN	4009215074758
Trieda položky	56B

### Popis

#### Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

Kvôli ochrane pilníkov sú súpravy prehľadne uložené v **robustných nylonových rolovacích obaloch**.

Chránené pilníky nemôže nič znečistiť a nedochádza k ich poškodeniu; to zabezpečuje konštantne vysoký výkon pilníkov, hladké plochy pilníka a predĺženú životnosť.

S nárazuvzdornými plastovými držadlami.

**Sek 1** = kríženec.

#### Použitie:

**Kvalitný pilník** na dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom opracovania pilníkom.

#### Rozsah balenia:

**5-dielna** súprava pilníkov s jedným **plochým, trojhranným, švorhranným, polgulaťým a gulaťým pilníkom**.

### Technický opis

Dĺžka bez pántu	300 mm
-----------------	--------

Sek	1
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dielský pilník

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		

## Príslušenstvo

Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20