

**Okrúhly pilník, Sek 3 (hladký), Dĺžka bez pántu: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	514300 150
GTIN	4009215017878
Trieda položky	56B

Popis**Prevedenie:**

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

S prerušením dráhy; polotupé.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 Form F

Technický opis

Priemer	6,3 mm
Dĺžka bez pántu	150 mm
Atribút Názov produktu	Sek 3 (hladký)
Sek	3
Druh seku	Jemný
Tvar	F
Popis tvaru	oblé
Plochy pilníkovania	seky na všetkých stranách
vrát. rukoväti držadla	nie
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dielenský pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		

Príslušenstvo

Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25