



Súprava viacúčelových pilníkov 5dielna vo zvinovacom púzdre Sek 2, Dĺžka bez pántu: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 517200 200 |
| GTIN | 4009215074765 |
| Trieda položky | 56B |

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

Kvôli ochrane pilníkov sú súpravy prehľadne uložené v **robustných nylonových rolovacích obaloch**.

Chránené pilníky nemôže nič znečistiť a nedochádza k ich poškodeniu; to zabezpečuje konštantne vysoký výkon pilníkov, hladké plochy pilníka a predĺženú životnosť.

S nárazuvzdornými plastovými držadlami.

Sek 2 = stredný.

Použitie:

Kvalitný pilník na dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom opracovania pilníkom.

Rozsah balenia:

5-dielna súprava pilníkov s jedným **plochým, trojhranným, švorhranným, polgulatým a gulatým pilníkom**.

Technický opis

| | |
|-----------------|--------|
| Dĺžka bez pántu | 200 mm |
|-----------------|--------|

| | |
|---------------|----------------|
| Sek | 2 |
| Norma | DIN 7261 |
| Druh produktu | Dielský pilník |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienenene vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienenene vhodný | | |
| INOX | podmienenene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|--|---------------|
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40 | 576000 115X40 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25 | 576000 100X25 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20 | 576000 80X20 |