

**Brúsny pás zirkónový korund (ZA) ZK713T, 30×533 mm, Zrnitosť: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558260 40
GTIN	4018875727379
Trieda položky	56V

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokovýkonný brúsny pás so zirkónovým korundom (ZA)** pre vysoký úber. **V porovnaní s bežným korundom** umožňuje nepretržité samoostrenie **dlhšiu životnosť** s **vyšším rezným výkonom** a konzistentnou kvalitou povrchu.

T-tkanina (robustná a flexibilná) so **špeciálnym ohybom** na spracovanie aj úzkych polomerov na ručne vedených strojoch.

**Použitie:**

Na obrobenie všetkých druhov **ocеле a zliatinovej ocele, odliatkov**, ako aj NE-kovov.

**Upozornenie:**

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

**Technický opis**

Zrnitosť	40
Séria	Ozubenie ZK713T
Skratka pre brúsivo	ZA

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pásu	30 mm
Dĺžka brúsneho pásu	533 mm
Atribút Názov produktu	30×533 mm
Druh produktu	Brúsny pás

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
Drevo	vhodný	23-26	
suché	vhodný		