

**Brúsny pás zirkónový korund (ZA) ZK713T, 20×520 mm, Zrnitosť: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 558257 40     |
| GTIN             | 4018875460832 |
| Trieda položky   | 56V           |

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokovýkonný brúsny pás so zirkónovým korundom (ZA)** pre vysoký úber. **V porovnaní s bežným korundom** umožňuje nepretržité samoostrenie **dlhšiu životnosť** s **vyšším rezným výkonom** a konzistentnou kvalitou povrchu.

T-tkanina (robustná a flexibilná) so **špeciálnym ohybom** na spracovanie aj úzkych polomerov na ručne vedených strojoch.

**Použitie:**

Na obrobenie všetkých druhov **ocеле a zliatinovej ocеле, odliatkov**, ako aj NE-kovov.

**Upozornenie:**

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

**Technický opis**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Zrnitosť                     | 40      |
| Skratka pre brúsivo          | ZA      |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Šírka brúsneho pásu    | 20 mm      |
| Dĺžka brúsneho pásu    | 520 mm     |
| Atribút Názov produktu | 20×520 mm  |
| Druh produktu          | Brúsny pás |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | podmienene vhodný | 35-40          |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 32-38          | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 20-25          | P       |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            | 32-38          | H       |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            | 25-30          | H       |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            | 20-25          | H       |
| INOX                          | vhodný            | 18-30          |         |
| Ti                            | vhodný            | 10-20          |         |
| GG(G)                         | vhodný            | 30-45          | K       |
| Drevo                         | vhodný            | 23-26          |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |