

Frézovaný pilník, plochý, stredný, Dĺžka bez pántu: 300mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	519120 300
GTIN	2050001696236
Trieda položky	56B

Popis**Prevedenie:**

Frézované pilníky sa vyznačujú mimoriadnou **ostrosťou** ich úplne frézovaných ostrí a optimálne tvarovaných komôr na triesky. Takto budú bezpečne odvádzané aj triesky z mäkkého materiálu a mastiva. **Žiadne upchávanie.**

Ploché, 3-stranne frézované.

Technický opis

Prierez	31×7 mm
Dĺžka bez pántu	300 mm
Stupeň jemnosti	stredný
Rozmer rezov cca.	2 mm
Tvar	A
Atribút Názov produktu	stredný
Norma	DIN 7264
pre materiál	ocel, oceľová liatina, meď, mosadz, bronz atď.
Druh produktu	Frézovaný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný

Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 125	519510 125
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 160	519400 160
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 120	519550 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20