

**Brúsny pás zirkónový korund (ZA) ZK713T, 6×520 mm, Zrinitosť: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558255 40
GTIN	4018875074213
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonný brúsny pás so zirkónovým korundom (ZA) pre vysoký úber. **V porovnaní s bežným korundom** umožňuje nepretržité samoostrenie **dlhšiu životnosť** s **vyšším rezným výkonom** a konzistentnou kvalitou povrchu.

T-tkanina (robustná a flexibilná) so **špeciálnym ohybom** na spracovanie aj úzkych polomerov na ručne vedených strojoch.

Použitie:

Na obrobenie všetkých druhov **ocеле a zliatinovej ocеле, odliatok**, ako aj NE-kovov.

Upozornenie:

Iné zrinitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

Zrinitosť	40
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Šírka brúsneho pásu	6 mm
Dĺžka brúsneho pásu	520 mm
Atribút Názov produktu	6x520 mm
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
Drevo	vhodný	23-26	
suché	vhodný		