

Frézovaný pilník, plochý, jemná, Dĺžka bez pántu: 300mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	519130 300
GTIN	2050001696250
Trieda položky	56B

Popis**Prevedenie:**

Frézované pilníky sa vyznačujú mimoriadnou **ostrosťou** ich úplne frézovaných ostrí a optimálne tvarovaných komôr na triesky. Takto budú bezpečne odvádzané aj triesky z mäkkého materiálu a mastiva. **Žiadne upchávanie.**

Ploché, 3-stranne frézované.

Technický opis

Dĺžka bez pántu	300 mm
Prierez	31×7 mm
Stupeň jemnosti	jemná
Rozmer rezov cca.	1,5 mm
Tvar	A
Atribút Názov produktu	jemná
Norma	DIN 7264
pre materiál	ocele VA, tvrdé materiály, syntetické živice, plechy. Vhodný na lámanie hrán, brúsenie a jemnú povrchovú úpravu.
Druh produktu	Frézovaný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		

Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 120	519550 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 160	519400 160
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 125	519510 125