




Súprava viacúčelových pilníkov 5dielna vo zvinovacom púzdre Sek 2, s drevenou násadou, Dĺžka bez pántu: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	517240 200
GTIN	4009215169928
Trieda položky	56B

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

Kvôli ochrane pilníkov sú súpravy prehľadne uložené v **robustných nylonových rolovacích obaloch**.

Chránené pilníky nemôže nič znečistiť a nedochádza k ich poškodeniu; to zabezpečuje konštantne vysoký výkon pilníkov, hladké plochy pilníka a predĺženú životnosť.

S držadlom pilníka z tvrdého dreva.

Sek 2 = stredný.

Použitie:

Kvalitný pilník na dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom opracovania pilníkom.

Rozsah balenia:

5-dielna súprava pilníkov s jedným **plochým, trojhranným, švorhranným, polgulaťým a guľaťým pilníkom**.

Technický opis

Dĺžka bez pántu	200 mm
-----------------	--------

Sek	2
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dielenský pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		

Príslušenstvo

Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40