

**Brúsny pás zirkónový korund (ZA) ZK713T, 40×760 mm, Zrnitosť: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558304 40
GTIN	4018875327197
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonný brúsny pás so zirkónovým korundom (ZA) pre vysoký úber. V porovnaní s bežným korundom umožňuje nepretržité samoostrenie dlhšiu životnosť s vyšším rezným výkonom a konzistentnou kvalitou povrchu.

T-tkanina (robustná a flexibilná) so **špeciálnym ohybom** na spracovanie aj úzkych polomerov na ručne vedených strojoch.

Použitie:

Na obrobenie všetkých druhov **ocеле a zliatinovej ocеле, odliatkov**, ako aj NE-kovov.

Upozornenie:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

Zrnitosť	40
Séria	Ozubenie ZK713T
Skratka pre brúsivo	ZA

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pásu	40 mm
Dĺžka brúsneho pásu	760 mm
Atribút Názov produktu	40×760 mm
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
Drevo	vhodný	23-26	
suché	vhodný		