

**Sústružnícky pilník sek 2 (stredný), Dĺžka bez pántu: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 518200 300 |
| GTIN | 4009215007541 |
| Trieda položky | 56B |

Popis**Prevedenie:**

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Hotové pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka. Tieto špeciálne pilníky zaručujú hladké plochy pilníkovania. **Špeciálne pilníky** sa vyrábajú na presných automatických zariadeniach. Zaručujú **veľký výkon pilníka a dlhú životnosť**.

2 strany vyrezávané s jednoduchým rezom (lepší odvod triesok).

Technický opis

| | |
|-----------------|---------------------|
| Dĺžka bez pántu | 300 mm |
| Prierez | 30×7 mm |
| Tvar | H |
| Norma | DIN 7261 |
| Druh produktu | Sústružnícky pilník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný |
| INOX | podmienene vhodný |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Plast, sklolaminát | vhodný |
| Drevo | podmienene vhodný |

Príslušenstvo

| | |
|--|---------------|
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20 | 576000 80X20 |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120 | 519600 120 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 120 | 519550 120 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25 | 576000 100X25 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 125 | 519510 125 |
| Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 160 | 519400 160 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40 | 576000 115X40 |