

**Brúsny pás zirkónový korund (ZA) ZK713T, 20×520 mm, Zrnitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 558257 120 |
| GTIN | 4018875413685 |
| Trieda položky | 56V |

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonný brúsny pás so zirkónovým korundom (ZA) pre vysoký úber. **V porovnaní s bežným korundom** umožňuje nepretržité samoostrenie **dlhšiu životnosť** s **vyšším rezným výkonom** a konzistentnou kvalitou povrchu.

T-tkanina (robustná a flexibilná) so **špeciálnym ohybom** na spracovanie aj úzkych polomerov na ručne vedených strojoch.

Použitie:

Na obrobenie všetkých druhov **ocele a zliatinovej ocele, odliatkov**, ako aj NE-kovov.

Upozornenie:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

| | |
|------------------------------|---------|
| Zrnitosť | 120 |
| Skratka pre brúsivo | ZA |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |

| | |
|------------------------|------------|
| Šírka brúsneho pásu | 20 mm |
| Dĺžka brúsneho pásu | 520 mm |
| Atribút Názov produktu | 20x520 mm |
| Druh produktu | Brúsny pás |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienene vhodný | 35-40 | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 32-38 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 20-25 | P |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | 32-38 | H |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | 25-30 | H |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | 20-25 | H |
| INOX | vhodný | 18-30 | |
| Ti | vhodný | 10-20 | |
| GG(G) | vhodný | 30-45 | K |
| Drevo | vhodný | 23-26 | |
| suché | vhodný | | |