

**Odihlovací pilník zvláštny sek pre plasty, Dĺžka bez pántu: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	518300 150
GTIN	4009215088779
Trieda položky	56B

Popis**Prevedenie:**

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Hotové pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka. Tieto špeciálne pilníky zaručujú hladké plochy pilníkovania. **Špeciálne pilníky** sa vyrábajú na presných automatických zariadeniach. Zaručujú **veľký výkon pilníka a dlhú životnosť**.

3 strany vyrezávané s krížovým sekem, tupý výbeh.

Technický opis

Prierez	16×3 mm
Dĺžka bez pántu	150 mm
Druh produktu	Odihlovací pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		

GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	podmienene vhodný

Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519550 110
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100	519510 100
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 90	519510 90
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 120	519400 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110