

**Brúsny pás zirkónový korund (ZA) ZK713T, 6×305 mm, Zrinitosť: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558204 40
GTIN	4018875348833
Trieda položky	56V

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokovýkonný brúsny pás so zirkónovým korundom (ZA) pre vysoký úber. V porovnaní s bežným korundom umožňuje nepretržité samoostrenie dlhšiu životnosť s vyšším rezným výkonom a konzistentnou kvalitou povrchu.**

T-tkanina (robustná a flexibilná) so **špeciálnym ohybom** na spracovanie aj úzkych polomerov na ručne vedených strojoch.

**Použitie:**

Na obrobenie všetkých druhov **ocеле a zliatinovej ocеле, odliatkov**, ako aj NE-kovov.

**Upozornenie:**

Iné zrinitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

**Technický opis**

Zrinitosť	40
Séria	Ozubenie ZK713T
Skratka pre brúsivo	ZA

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pásu	6 mm
Dĺžka brúsneho pásu	305 mm
Atribút Názov produktu	6×305 mm
Druh produktu	Brúsny pás

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
Drevo	vhodný	23-26	
suché	vhodný		