

**Pilník na karoserie 350×36×4,7 mm, Ozubenie: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	519200 2
GTIN	4007220016244
Trieda položky	53B

Popis**Prevedenie:**

Ostria obojstranné, radiálne vyfrézované z plného materiálu; horné strany s **vypuklým** prevedením – to **zabraňuje vzniku škrabancov** hranom pilníka na obrobku. Špeciálny tvar ostria a kladný uhol čela zaručujú vysoký výkon pri pilovaní.

Vyrezávané obojstranne vypuklo.**Použitie:**

Spracovanie plechu každého druhu, najmä v konštrukcii **automobilov** a **karosérie** a pri **opravách**. **Pomocou týchto pilníkov na opracovanie karosérií sa dosiahnu hladké povrchy bez rýh, ktoré môžu byť nalakované bez použitia leštenia.**

Technický opis

Ozubenie	2
Rozmer rezov cca.	2,5 mm
Stupeň jemnosti	stredný
Prierez	36×4,7 mm
Celková dĺžka	350 mm
Druh produktu	Pilník na karosérie

Príslušenstvo

Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
--	---------------

Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Nastaviteľný držiak čepele na telové pilníky 350 mm Typ KFH350	519215 KFH350