



## Súprava viacúčelových pilníkov 5dielna vo zvinovacom púzdre Sek 3, Dĺžka bez pántu: 300mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 517300 300    |
| GTIN             | 4009215074819 |
| Trieda položky   | 56B           |

### Popis

#### Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

Kvôli ochrane pilníkov sú súpravy prehľadne uložené v **robustných nylonových rolovacích obaloch**.

Chránené pilníky nemôže nič znečistiť a nedochádza k ich poškodeniu; to zabezpečuje konštantne vysoký výkon pilníkov, hladké plochy pilníka a predĺženú životnosť.

S nárazuvzdornými plastovými držadlami.

**Sek 3** = jemný.

#### Použitie:

**Kvalitný pilník** na dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom opracovania pilníkom.

#### Rozsah balenia:

**5-dielna** súprava pilníkov s jedným **plochým, trojhranným, švorhranným, polgulatým a gulatým pilníkom**.

### Technický opis

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Dĺžka bez pántu | 300 mm |
|-----------------|--------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Sek           | 3              |
| Norma         | DIN 7261       |
| Druh produktu | Dielský pilník |

## Údaje o uživateli

|                               | Zhoda               | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | podmienenene vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný              |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný              |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný              |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | podmienenene vhodný |                |         |
| INOX                          | podmienenene vhodný |                |         |
| GG(G)                         | vhodný              |                |         |
| CuZn                          | vhodný              |                |         |
| Plast, sklolaminát            | vhodný              |                |         |
| Drevo                         | vhodný              |                |         |

## Príslušenstvo

|  |               |
|--|---------------|
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40 | 576000 115X40 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25 | 576000 100X25 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20  | 576000 80X20  |