

**Rašpľa na drevo, polguľatá, Sek 2 (stredný), Dĺžka bez pántu: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	519330 250
GTIN	4009215007176
Trieda položky	56B

**Popis****Prevedenie:**

Polotovary sú vytvarované kovaním, brúsené a opatrené až do okrajovej oblasti presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky. Po najstarostlivejšom tepelnom ošetrení pri vytvrdzovaní dosahujú tieto kvalitné hoblíky/pilníky **najlepšie výsledky týkajúce sa výkonu pilníka a životnosti.**

**Pologuľatý****Technický opis**

Dĺžka bez pántu	250 mm
Prierez	25×7 mm
Sek	Sek 2 (stredný)
Tvar	C
Norma	DIN 7263
Druh produktu	Rašpľa na drevo

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Drevo	vhodný		

## Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 140	519400 140
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519510 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 125	519510 125
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 120	519550 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519550 110