

**Kľúčový pilník sek 2 Dĺžka 100 mm, Typ: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	518700 7
GTIN	4009215081404
Trieda položky	56B

**Popis****Prevedenie:**

Zámočnicke pilníky sa vyrábajú na presných automatických zariadeniach. Zaručujú **veľký výkon pilníka a dlhú životnosť**. Polotovary sú zlisované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Hotové pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka. Zámočnicke pilníky zaručujú hladké plochy pilníkovania.

**Upozornenie:**

Držadlá pilníkov pozri č. 519600, 519400, 519510 a 519550.

**Technický opis**

Prierez	10×0,8 mm
Popis tvaru	plochý, rovnomerný, extra tenký
Norma	DIN 7283
Druh produktu	Zámočnickey pilník

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		

GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný

## Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 90	519510 90
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 95	519600 95
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100	519400 100
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 80	519400 80
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100	519550 100