

PHOTONIC  
you will see**Zdroj studeného LED svetla, Typ: F1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492242 F1
GTIN	2050002047051
Trieda položky	49K

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi výkonný, stmievateľný zdroj studeného svetla s dlhodobou (>30000 hod.) a energeticky úspornou LED technológiou (5800 K). Robustné kovové puzdro, odolné a pevne skladateľné. Zásuvka ESD na vybitie statického náboja. Extrémne vysoký jas políčok. Pasívne chladenie, tichý a bez vibrácií.

**Rozsah balenia:**

LED zdroj studeného svetla, svetlovod s dvojitém labutím krkom (Ø 4,5 mm, dĺžka 550 mm) s integrovanými zaoštrovacími šošovkami. Vrátane medzinárodného sieťového adaptéra (100 – 240 V).

**Zvláštne príslušenstvo:**

Halogénový filter č. 492244 veľ. FILTER, nožný spínač č. 492244 veľ. SWITCH a menič prierezu č. 492244 veľ. LINE.

**Upozornenie:**

Ďalšie svetlovody, štrbinové kruhové svetlá, farebné filtre a ostatné príslušenstvo dostupné na vyžiadanie.

**Technický opis**

Hmotnosť	0,5 kg
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

porovnateľný výstupný výkon ako pri halogénoch	100 W
Príkonnosť	22 W
Teplota farby	5800 K
Celková šírka	110 mm
Celková výška	175 mm
Celková dĺžka	196 mm
Intenzita osvetlenia	350 lm
Druh produktu	Osvetľovacia jednotka pre merací prostriedok

## Príslušenstvo

Príslušenstvo pre LED zdroje studeného svetla Typ SWITCH	492244 SWITCH
Príslušenstvo pre LED zdroje studeného svetla Typ LINE	492244 LINE
Príslušenstvo pre LED zdroje studeného svetla Typ FILTER	492244 FILTER