

**HOLEX****Sonda endoskopu, pružná, Ø 5,5 mm, Dĺžka sondy: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492938 2000
GTIN	4045197523129
Trieda položky	42L

**Popis****Prevedenie:**

Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele so stmievateľnými, bielymi LED žiarovkami. Uhol pozorovania 0°.

Otvárací uhol obrazu 56°.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Použitie:**

Ideálna do ťažko prístupných miest, napr. **Automotive:** motor, prevodovka, nádrž, karoséria, prístrojová doska, kontrolné prístroje. **Letectvo:** motory, turbíny, potrubné systémy.

**Stavebníctvo:** posúdenie štruktúry budovy, poškodenie vodou, napadnutie škodcami.

**Potrubia:** zvary, detekcia cudzích telies, netesnosti. **Hydraulické systémy:** valce, netesnosti.

**Vykurovanie, sanita, klimatizácia:** pece, krby, kotly, klimatizačné systémy, kanalizačné systémy.

**Kontrola škodcov:** včelie úle, osie hniezda, vtáčie hniezda, chodby pre hmyz. **Polícia, colné úrady:** kontrola vozidiel, kontrola tovaru.

**Vhodné pre:**

Všetky vyhotovenia endoskopu č. 492923; 492924; 492925; 492928.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Adaptér č. 492896 na použitie sond s foto/videoendoskopom č. 492890 veľ. 2000.

Zrkadlo sondy č. 492950, guľôčka sondy č. 492952.

**Upozornenie:**

Ďalšie typy sond (do 30 m) s inými Ø hlavy sondy a uhlami na požiadanie.

**Sonda pre kontrolu potrubia:**

- Ø hlavy: 28 mm
- Špeciálna dĺžka: 22 m
- Otvárací uhol obrazu: 150°
- 8 svetelne intenzívnych LED.

## Technický opis

Dĺžka sondy	2000 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Rozlíšenie kamery	640×480 px
Ø sondy	5,5 mm
Atribút Názov produktu	Ø 5,5 mm
Druh produktu	Sonda

## Príslušenstvo

Zrkadlo sondy pre Ø 5,5 mm Zorný uhol 110	492950 110
Zrkadlo sondy pre Ø 5,5 mm Zorný uhol 90	492950 90
Zrkadlo sondy pre Ø 5,5 mm Zorný uhol 70	492950 70