

**HOLEX****Videoendoskop s flexibilnou sondou, Ø 5,5 mm, Dĺžka sondy: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492925 2000
GTIN	4045197511812
Trieda položky	42L

**Popis****Prevedenie:**

Základný prístroj s 3,5 palcovým LCD displejom. Režim priblíženia (1,5x), obrazové a videozáznamy s možnosťou uloženia na SD pamäťovej karte. USB a AV výstup na prenos údajov. Integrovaná, nabíjateľná lítiovo-iónový akumulátor (3,7 V).

**Rozsah balenia:**

Robustný, vodo- a prachotesný prepravný kufrík. Pamäťová karta SD, napájací zdroj (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) č. 492958, dátový kábel USB, kábel AV, čistiaca súprava, lítiovo-iónový akumulátor č. 492926.

Vrátane 1 sondy č. 492938 veľ. 2000 (IP67), naskrutkovávacieho zrkadla sondy č. 492950 (70°; 90°; 110°) a magnetu.

**Technický opis**

Dĺžka	207 mm
Dĺžka sondy	2000 mm
Hmotnosť	0,558 kg
Šírka	118 mm

cielená hĺbková ostrosť	16 – 60 mm
Rozlíšenie displeja	320×240 px
Výška	38 mm
Rozlíšenie kamery	640×480 px
Formát záznamu	JPEG/AVI (30 fps)
Prevádzková teplota	0 - 50 °C
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Ø sondy	5,5 mm
Druh produktu	Endoskop

## Príslušenstvo

Sietový adaptér pre endoskop	492958
Sonda endoskopu, pružná Dĺžka sondy 2000	492940 2000
Sonda endoskopu, pružná Dĺžka sondy 2000	492938 2000
Sonda endoskopu, polotuhá Dĺžka sondy 1000	492936 1000
Sonda endoskopu, s nastaviteľným uhlom, pružná Dĺžka sondy 1000	492942 1000
Li-Ion akumulátor	492926
Sonda endoskopu, polotuhá Dĺžka sondy 1000	492934 1000