

HOLEX**Videoendoskop so zobrazením meracieho rastra a flexibilnou sondou, Ø 5,5 mm, Dĺžka sondy: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492928 2000
GTIN	4045197565419
Trieda položky	42L

Popis**Prevedenie:**

Základný prístroj s 3,5 palcovým LCD displejom a 2 m dlhou flexibilnou sondou (Ø 5,5 mm, uhol pozorovania 0°). Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele. Režim priblíženia (2x), zrkadlový režim (Mirror). Uhol otvárania obrazu 60°, regulácia kontrastu a svietivosti, režim čierno-bieleho obrazu pre kontrastné obrazy, obrazové a videozáznamy s možnosťou uloženia na pamäťovej karte SD, USB a AV výstup na prenos údajov a obrazu. Sonda s výkonnými LED vo vyrovnaní 0° dopredu a bočnými LED v uhle pozorovania 90°.

Režim bočných LED: pri používaní naskrutkovateľného zrkadla sondy (110°) sa aktiváciou bočných LED vylúčia rušivé odrazy v obraze.

Režim meracieho rastra: sklon predmetu na povrchu obrazovky v kombinácii s meracím snímačom. Veľkosť meracieho poľa 20×15 mm.

Režim osvetlenia: ovládacie tlačidlo na za- a vypnutie jasu obrazu. Na použitie vo veľkých dutých priestoroch a/alebo veľmi tmavých prostrediach.

Otáčanie obrazu: otáčanie obrazu o 90° v smere otáčania hodinových ručičiek s použitím ovládacieho tlačidla.

Použitie:

Napr. na rýchlu kontrolu zvarov. Chyby môžu byť odmerané priamo počas kontroly.

Rozsah balenia:

Vrátane 1× sondy č. 492940 veľ. 2000 (IP67), prepravného kufríka, naskrutkovateľného zrkadla sondy (110°), pamäťovej karty SD, meracieho snímača, USB dátového kábla, čistiacej súpravy a 4 batérií č. 081551 veľ. LR6.

Technický opis

Výška	55 mm
Šírka	123 mm
Dĺžka sondy	2000 mm
cielená hĺbková ostrosť	16 – 60 mm
Dĺžka	275 mm
Rozlíšenie displeja	320×240 px
Hmotnosť	0,37 kg
Rozlíšenie kamery	640×480 px
Formát záznamu	JPEG/AVI (30 fps)
Prevádzková teplota	0 - 60 °C
Počet obsiahnutých batérií	4
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR6
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Ø sondy	5,5 mm
Druh produktu	Endoskop

Príslušenstvo

Sonda endoskopu, polotuhá Dĺžka sondy 1000	492936 1000
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
Sonda endoskopu, pružná Dĺžka sondy 2000	492940 2000
Sonda endoskopu, s nastaviteľným uhlom, pružná Dĺžka sondy 1000	492942 1000
Sonda endoskopu, polotuhá Dĺžka sondy 1000	492934 1000

