

**HOLEX****Sonda endoskopu, polotuhá, prepínateľná, Ø 4,9 mm, Dĺžka sondy: 1000mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	492932 1000
GTIN	4045197609014
Trieda položky	42L

## Popis

### Prevedenie:

Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele so stmievateľnými, bielymi LED žiarovkami. Uhol pozorovania 0°.

Otvárací uhol obrazu 56°.

Sonda s prepínateľným smerom pozorovania 0° a 90° (2 kamery) ovládacím tlačidlom.

### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

### Použitie:

Ideálna do ťažko prístupných miest, napr. **Automotive:** motor, prevodovka, nádrž, karoséria, prístrojová doska, kontrolné prístroje. **Letectvo:** motory, turbíny, potrubné systémy.

**Stavebníctvo:** posúdenie štruktúry budovy, poškodenie vodou, napadnutie škodcami.

**Potrubia:** zvary, detekcia cudzích telies, netesnosti. **Hydraulické systémy:** valce, netesnosti.

**Vykurovanie, sanita, klimatizácia:** pece, krby, kotly, klimatizačné systémy, kanalizačné systémy.

**Kontrola škodcov:** včelie úle, osie hniezda, vtáčie hniezda, chodby pre hmyz. **Polícia, colné úrady:** kontrola vozidiel, kontrola tovaru.

### Vhodné pre:

Všetky vyhotovenia endoskopu č. 492923; 492924; 492925; 492928.

### Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér č. 492896 na použitie sond s foto/videoendoskopom č. 492890 veľ. 2000.

### Upozornenie:

Ďalšie typy sond (do 30 m) s inými Ø hlavy sondy a uhlami na požiadanie.

### Sonda pre kontrolu potrubia:

- Ø hlavy: 28 mm
- Špeciálna dĺžka: 22 m
- Otvárací uhol obrazu: 150°
- 8 svetelne intenzívnych LED.

**Technický opis**

Dĺžka sondy	1000 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Rozlíšenie kamery	320×240 px
Ø sondy	4,9 mm
Atribút Názov produktu	Ø 4,9 mm
Druh produktu	Sonda