

**Brúsny pás zirkónový korund (ZA) ZK713X, 150×2000 mm, Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558330 120
GTIN	4018875910214
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonný brúsny pás so zirkónovým korundom (ZA) pre vysoký úber. **V porovnaní s bežným korundom** umožňuje nepretržité samoostrenie **dlhšiu životnosť** s **vyšším rezným výkonom** a konzistentnou kvalitou povrchu.

X-tkanina (robustná) pre veľký úber na stacionárnych strojoch.

Použitie:

Na obrobenie všetkých druhov **ocele a zliatinovej ocele, odliatkov**, ako aj NE-kovov.

Upozornenie:

Iné zrinitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

Zrinitosť	120
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Šírka brúsneho pásu	150 mm
Dĺžka brúsneho pásu	2000 mm
Atribút Názov produktu	150×2000 mm
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
Drevo	vhodný	23-26	
suché	vhodný		