

**Brúsny pás keramické zrno XK870T, 13×610 mm, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558402 80
GTIN	4018875523728
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Brúsny pás XK870 so samoostriacim **keramickým zrnom (CER)** pre veľmi vysoký brúsny výkon a dlhú životnosť. Aktívna brúsna prídavná vrstva (**TOP Size**) zabezpečí brúsenie za studena a zvýši výkon trieskového obrábania.

T-tkanina (robustná a pružná) na použitie na **ručne vedených strojoch**.

Použitie:

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú **ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán**, hliník.

Upozornenie:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

Zrnitosť	80
Séria	XK870T
Brusivo	Keramické zrno

Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	13 mm
Dĺžka brúsneho pása	610 mm
Atribút Názov produktu	13×610 mm
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	podmienene vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
CuZn	podmienene vhodný	35-45	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		