

**Presný plochý pilník, Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek: 250/1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	520100 250/1
GTIN	613548065426
Trieda položky	53B

Popis**Prevedenie:**

Švajčiarske presné pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Špeciálna oceľ s tvrdosťou **65 – 66 HRC**. Na rozdiel od dielenských pilníkov sú k dispozícii na účely použitia presne prispôbené, **mierne vypuklé tvary**, špeciálne uhly sekov a rozšírený výber rôznych sekov. Takto sa pri hospodárnejšom výkone pilníka dosiahnu neustále hladké plochy pilníkovania.

3 strany vyrezávané; tupé vysunutie.

Technický opis

Dĺžka bez pántu	250 mm
Prierez	25,3×6,3 mm
zodpovedá nemeckému seku	3
Druh produktu	Presný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		

Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný
INOX	vhodný
Ti	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	podmienene vhodný

Príslušenstvo

2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 120	519550 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 140	519400 140
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 125	519510 125
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519510 110
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519550 110
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20