

**Rašpľa na drevo, polguľatá, Sek 2 (stredný), Dĺžka bez pántu: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 519330 300 |
| GTIN | 4009215007213 |
| Trieda položky | 56B |

Popis**Prevedenie:**

Polotovary sú vytvarované kovaním, brúsené a opatrené až do okrajovej oblasti presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky. Po najstarostlivejšom tepelnom ošetrení pri vytvrdzovaní dosahujú tieto kvalitné hoblíky/pilníky **najlepšie výsledky týkajúce sa výkonu pilníka a životnosti.**

Pologuľatý**Technický opis**

| | |
|-----------------|-----------------|
| Prierez | 29×9 mm |
| Dĺžka bez pántu | 300 mm |
| Sek | Sek 2 (stredný) |
| Tvar | C |
| Norma | DIN 7263 |
| Druh produktu | Rašpľa na drevo |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|--------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienene vhodný | | |
| CuZn | podmienene vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | podmienene vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|--|---------------|
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 125 | 519510 125 |
| Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 160 | 519400 160 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40 | 576000 115X40 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 120 | 519550 120 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20 | 576000 80X20 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25 | 576000 100X25 |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120 | 519600 120 |