



Presný plochý pilník VALTITAN, Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek: 150/0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	520150 150/0
GTIN	613548062159
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné presné pilníky VALTITAN s extrémne vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu na základe tvrdosti povrchu **1200HV**. Špeciálny tvar zubov bráni upchávaniu pilníkov pilinami. Maximálny výkon trieskového obrábania a životnosť. Takmer nehrdzavejúce, preto taktiež použiteľné v silne korozívnom prostredí. Nezanedbáva žiadne hrdzavejúce zvyšky. **3 strany vyrezávané; tupé.**

Technický opis

Dĺžka bez pántu	150 mm
Prierez	18,5×4 mm
zodpovedá nemeckému seku	1 – 2
Druh produktu	Presný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		

Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	vhodný

Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519550 110
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 90	519510 90
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 120	519400 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100	519550 100