

Garant**Plstená leštiaca kefa Ø stopky 6 mm, Typ: ZY8050****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552215 ZY8050
GTIN	4045197882936
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Plst' usporiadaná do tvaru vejára okolo stopky, viacnásobne rezaná.

Použitie:

Leštenie s maximálnou flexibilitou a prispôsobením sa kontúram.

Upozornenie:

Plstené leštiace kotúče sa musia používať v spojení **s brúsnymi a leštiacimi pastami**, ako je č. 552250 / 555740. Odporúčaná obvodová rýchlosť 5 – 10 m/s.

Technický opis

Ø hlavy	80 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	50 mm
Stupeň tvrdosti	mäkká
Druh produktu	Leštiace teliesko

Príslušenstvo

Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE	555740 WHITE
Brúsna pasta SiC Zrinitosť brúsnej pasty SiC 280	552250 280
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE	555740 BLUE
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba DARKPINK	555740 DARKPINK
Brúsna pasta SiC Zrinitosť brúsnej pasty SiC 150	552250 150