



## Presný plochý pilník VALTITAN, Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek: 200/0



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	520150 200/0
GTIN	613548062197
Trieda položky	53B

### Popis

#### Prevedenie:

**Vysokovýkonné presné pilníky VALTITAN** s extrémne vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu na základe tvrdosti povrchu **1200HV**. Špeciálny tvar zubov bráni upchávaniu pilníkov pilinami. Maximálny výkon trieskového obrábania a životnosť. Takmer nehrdzavejúce, preto taktiež použiteľné v silne korozívnom prostredí. Nezanedbáva žiadne hrdzavejúce zvyšky. **3 strany vyrezávané; tupé.**

### Technický opis

Dĺžka bez pántu	200 mm
Prierez	21,3×4,8 mm
zodpovedá nemeckému seku	2
Druh produktu	Presný pilník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		

Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	vhodný

## Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519510 110
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 120	519400 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519550 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100	519510 100
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25