

**Presný plochý pilník, Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek: 100/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	520100 100/3
GTIN	613548065617
Trieda položky	53B

Popis**Prevedenie:**

Švajčiarske presné pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Špeciálna oceľ s tvrdosťou **65 – 66 HRC**. Na rozdiel od dielenských pilníkov sú k dispozícii na účely použitia presne prispôbené, **mierne vypuklé tvary**, špeciálne uhly sekov a rozšírený výber rôznych sekov. Takto sa pri hospodárnejšom výkone pilníka dosiahnu neustále hladké plochy pilníkovania.

3 strany vyrezávané; tupé vysunutie.

Technický opis

Prierez	12,5×3 mm
Dĺžka bez pántu	100 mm
zodpovedá nemeckému seku	4
Druh produktu	Presný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		

Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný
INOX	vhodný
Ti	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	podmienene vhodný

Príslušenstvo

Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 90	519510 90
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 80	519400 80
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100	519400 100
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100	519550 100
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 95	519600 95
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40