

**Brúsny pás Cubitron™II 994F, 75×2000 mm, Zrinitosť: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558445 36
GTIN	4046719801565
Trieda položky	53S

Popis**Prevedenie:**

Cubitron™ II brúsny pás 994F s čistým, presne tvarovaným keramickým zrnom na extrémne stabilnom podklade zo ZF polyesteru. Vysokovýkonný brúsny pás s vysokou stabilitou hrán pre **skosenia a ťažký výbrus úberu na hliníku** (s brúsnym tukom č. 558190 ALU) a **oceli**. Chladný výbrus pomocou brúsneho prostriedku.

Polyesterová tkanina ZF (veľmi robustná) s vysokou stabilitou hrán, bez pásového prebrúsenia.

Špeciálne na obrábanie hliníka.

Upozornenie:

Iné zrinitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

Zrinitosť	36
Séria	Cubitron™II 994F
Brusivo	Keramické zrna

Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	75 mm
Dĺžka brúsneho pása	2000 mm
Atribút Názov produktu	75×2000 mm
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		