

**Brúsny pás Cubitron™II 984F, 150×2000 mm, Zrinitosť: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558458 36
GTIN	4046719381203
Trieda položky	53S

**Popis****Prevedenie:**

**Cubitron™ II brúsny pás 984F** s čistým, presne tvarovaným keramickým zrnom na stabilnom podklade z YF polyesteru. **Vysokovýkonný brúsny pás pre predbrúsenie** na stacionárnych brúskach. Chladný výbrus pomocou brúsneho prostriedku.

YF tkanina (robustná) pre **stacionárne brúsne stroje s vysokými pracovnými tlakmi.**

**Použitie:**

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú **ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán, hliník.**

**Upozornenie:**

Iné zrinitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

**Technický opis**

Zrinitosť	36
Séria	Cubitron™II 984F

Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pásu	150 mm
Dĺžka brúsneho pásu	2000 mm
Atribút Názov produktu	150×2000 mm
Druh produktu	Brúsny pás

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
GG(G)	vhodný	30-45	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		