

**RENISHAW****Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 10/11 mm, Ø guľ D: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494220 6
GTIN	2050000973437
Trieda položky	49F

**Popis****Prevedenie:**

Snímač s rubínovou guľôčkou s pripojovacím závitom M2

**Upozornenie:**

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

**Technický opis**

Ø stopky S	2,5 mm
Materiál stopky	Ocel
Ø guľ D	6 mm
efektívna pracovná dĺžka	10 mm
Hmotnosť	0,9 g
Dĺžka L	10 mm
Pripojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Snímač

**Príslušenstvo**

Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
------------------------------------	-----------

Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10
5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Súprava na čistenie dotykov	494240
Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30