

**Presný 4-hranný pilník, Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek: 150/0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	524500 150/0
GTIN	613548068847
Trieda položky	53B

Popis**Prevedenie:**

Švajčiarske presné pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Špeciálna oceľ s tvrdosťou **65 – 66 HRC**. Na rozdiel od dielenských pilníkov sú k dispozícii na účely použitia presne prispôsobené, **mierne vypuklé tvary**, špeciálne uhly sekov a rozšírený výber rôznych sekov. Takto sa pri hospodárnejšom výkone pilníka dosiahnu neustále hladké plochy pilníkovania.

Zo všetkých strán vyrezávané; ostrý výbeh. Zrezaný tvar.

Technický opis

Šírka	5,5 mm
Dĺžka bez pántu	150 mm
zodpovedá nemeckému seku	1 – 2
Druh produktu	Presný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		

Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný
INOX	vhodný
Ti	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	podmienene vhodný

Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100	519510 100
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 90	519510 90
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519550 110
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100	519400 100
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25